

Uzrast  
13-18

## Destilacija

Svi uobičajeni pripremni destilacioni procesi mogu da se bezbedno sprovedu pomoću ovog seta. Učenici mogu lako da prepoznaju eikasnost hlađenja vode i mogućnost da razdvoje tečnost zbog njihovih različitih temperatura ključanja.

Aparatura je bazirana na konektorima sa zavrtanjima, silikonskim zaptivačima i PTFE hvataljkama. Ovo čini korišćenje aparature znatno lakšim za učenike, a istovremeno obezbeđuje bezbedan rad bez mogućnosti curenja na spojevima komponenata.




### U setu se nalazi:

#### Opis eksperimenata

- sa radnim listovima

Uputstvo za nastavnike sa priloženim rešenjima



► U plastičnoj kutiji (312 x 427 x 150 mm) sa umetnutom penom i poklopcem se nalazi:

Glava za destilaciju	Stativ, 330 mm (2x)
Adapter resivera	Tronožac sa stegama (2x), prsten za pozicioniranje, hvataljka
Libigov kondenzator, 150 mm	Keramička mrežica
Termometar, -10 do +110 ° C	Plamenik
Okrugla boca, 100 ml	Posuda otporna na toplotu
Čaša, 100 ml	Gumena creva
Šina sa postoljem i nosačima za stegu (2x)	



SCH1

Materijal za 1 grupu učenika